

Кулачковые выключатели
BNS 819-D04-D12-62-10-FE
Код заказа: BNS01JW

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-4. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 20 N

вертикально

2 Резьбовых выхода M20

1-4-я точка переключения:

крыша

1-4-я точка переключения:

крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-4. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

