



Environmental conditions

Functional safety

Display/Operation

Electrical connection

Electrical data

MaterialInternet

Кулачковые выключатели
BNS 819-D05-L12-62-10
Код заказа: BNS046A

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 120 m/min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M20

1-5-я точка переключения:
подшипник качения

1-5-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.01
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

