

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-R12-61-12-55-FD-1010
Код заказа: BNS029F

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	2x Ролик механический + Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30.0 3. Точка переключения: BES 517-110
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: ролик 1-2-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.01 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	3. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	3. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

