

Кулачковые выключатели
BNS 819-B12-R16-72-10
Код заказа: BNS026L

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	12x Ролик механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-12. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-12. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-12. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-12. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-12. Точка переключения: 20 N
вертикально
1 Резьбовой выход M25
1-12-я точка переключения:
ролик
1-12-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-12. Точка переключения: ± 0.01 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

