

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-D08-40-55-0952
Код заказа: BNS01T0

BALLUFF

Mechanical data

Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-312-Y 2-3. Точка переключения: BSE 70.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	2-3. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	2-3. Точка переключения: 20 m/ min
Срок службы, механич.	2-3. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения
Усилие переключения	2-3. Точка переключения: 8 N
Установка	параллельно

Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	2-3-я точка переключения: крыша 2-3-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	2-3. Точка переключения: ± 0.02 mm
Дальность действия	1.1 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1. Точка переключения: 0.9 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1. Точка переключения: 1.1 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

