

Кулачковые выключатели
BNS 813-D03-D12-62-20-01
Код заказа: BNS01C3

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2-3. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

- 1. Точка переключения: 30 N
- 2-3. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- 2 Резьбовых выхода M20
- 1-3-я точка переключения:
крыша
- 1-3-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

- 1. Точка переключения: ± 0.02
mm
- 2-3. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

