

Кулачковые выключатели
BNS 813-D05-D12-100-10-03-FD
Код заказа: BNS03T9

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 61 4-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 105 x 83 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 40 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-3. Точка переключения: 15 N
4-5. Точка переключения: 20 N

вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-5-я точка переключения:
крыша


1-5-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-5. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

