



## Basic features

**Применение** для защиты кабеля

## Environmental conditions

**Температура окружающей среды** -29...93 °C

## Material

**Материал** PU со стекловолокном,  
текстильная основа SW

## Mechanical data

**Диаметр 2** 10.00 mm ±0.8 mm  
**Диаметр, допуск** ±0.8 mm  
**Размеры** Ø 15 x 8000 mm  
**Толщина стенки t** 2.5 mm

## Range/Distance

**Давление разрыва** 64 bar

## Remarks

Стойкость к морской воде, сварочным брызгам и УФ-излучению