

Кулачковые выключатели
BNS 813-FK-60-183
Код заказа: BNS0026

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Шар механический
Направление приближения	произвольно
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61
Размеры	74 x 28 x 61 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	14 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 10 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
1. Точка переключения: 15 N
произвольно
нет
1-я точка переключения: шар
1-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость
1. Точка переключения: ± 0.002 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61

