

Кулачковые выключатели
BNS 819-B04-K08-40-10
Код заказа: BNS01WH

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 9 m/ min

Срок службы, механич.

1-4. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-4. Точка переключения: 8 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-4-я точка переключения: шар

1-4-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость

1-4. Точка переключения: ± 0.03
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

