

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-K12-100-10-02-FD
Код заказа: BNS04ET

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3-4. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-2. Точка переключения: 15 N
3-4. Точка переключения: 20 N

вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-4-я точка переключения: шар
1-4-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость

1-4. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

