

Кулачковые выключатели
BNS 813-D06-R12-100-55-0220
Код заказа: BNS0156

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-5. Точка переключения: BSE 30.0 6. Точка переключения: BSE 61
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

- 1. Точка переключения: 15 N
 - 2-5. Точка переключения: 20 N
 - 6. Точка переключения: 15 N
- вертикально
- 2 Резьбовых выхода M25
- 1-6-я точка переключения:
ролик
- 1-6-я точка переключения:
ролик

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

Range/Distance

Воспроизводимость

- 1-6. Точка переключения: ± 0.01
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

