



Mechanical data

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Number of switching positions              | 6x Крыша механический                                                      |
| Направление приближения                    | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности                       |
| Переключающий элемент                      | 1-3. Точка переключения: BSE<br>61<br>4-6. Точка переключения: BSE<br>30.0 |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки | 1-6. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm                                 |
| Скорость трогания с места                  | 1-6. Точка переключения: 40 m/<br>min                                      |
| Срок службы, механич.                      | 1-6. Точка переключения: 30<br>млн. циклов переключения                    |

Усилие переключения

Установка  
Фланец, ввод  
Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 15 N  
4-6. Точка переключения: 20 N  
вертикально  
нет  
1-6-я точка переключения:  
крыша  
1-6-я точка переключения:  
крыша

Range/Distance

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Воспроизводимость | 1-6. Точка переключения: $\pm 0.002$<br>mm |
|-------------------|--------------------------------------------|

Wiring Diagrams (Schematic)

