



Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-000-3002
Код заказа: BAE00J5

BALLUFF



X1



1) Активная поверхность, 2) Форму антенны см. в данных



Basic features

Принцип действия	Компактный программатор
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Клавиатура	52 буквенно-цифровых кнопки
------------	-----------------------------

Electrical data

Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение U_b	Аккумулятор 3,7 В=

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

Mechanical data

Размеры	100 x 51 x 285 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-000-3002
Код заказа: BAE00J5

BALLUFF

Remarks

Включая Bluetooth

Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой $\varnothing \leq 20$ мм.

Принадлежности в комплекте поставки: для подключения к: X1 = сетевой адаптер/зарядное устройство стилус

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Принадлежности, заказываемые отдельно: запасной сетевой / зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834

Стандартное ПО и Универсальное ПО для портала

Монтируется в США.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.