

## Basic features

Исполнение	Коаксиальное освещение
Комплект поставки	Коаксиальное освещение
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Режим работы	Normal (continuous operation)

## Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

## Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	4
Разъем	M8x1-Штекер, 3-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>

## Electrical data

Потребляемый ток, макс.	250 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

## Remarks

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.  
Overheating protection, shutdown at 65° C  
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.  
Комплектующие заказываются отдельно.

## Environmental conditions

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

## Material

Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий, черный анодированный Стекло


## Mechanical data

Крепление	Винты
Размеры	106 x 57 x 67 mm

## Optical features

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	630 nm
Освещенность (0,1 м)	1150 люкс
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	50 x 50 mm
Угол излучения	30 ° x 30 °

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams (Schematic)

