




1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	5
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	---


Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Bronze
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал накидной гайки	Brass nickel plated

Mechanical data

Длина вывода L	0.60 m
Крепление	M16x1,5
Момент затяжки	0,6 Нм

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.
Конт. 5: серый

Wiring Diagrams (Schematic)

