

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Количество проводников	4
Разъем	M8x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A- с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm ²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка входит в комплект поставки

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C


Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	Латунь

Mechanical data

Длина вывода L	3.00 m
Крепление	M8x0,5

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

