




Basic features

Комплект поставки	UNC4-40/M3 depth bolt (2x) Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация питания исполн. элементов UA	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Sub-D-Гнездо, 25-конт.
Длина кабеля L	0.6 m
Количество проводников	5
Разъем (COM 1)	M12x1-Штекер, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	0.60 m, PUR

Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Потребляемый ток без нагрузки макс.	60 mA
Рабочее напряжение U _b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U _e =	24 V
Суммарный ток I _A , исполнительный орган	4 A
Суммарный ток I _S , датчик	4 A
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты	IP40, во вставленном состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	3.5 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, OUT	4 bytes
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	3.5 ms

Material

Материал корпуса	PA
Материал оболочки	PUR
Смазывание корпуса	нет

Mechanical data


Вес
Размеры

82.927 g
53 x 61 x 12.5 mm

Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings



IO-Link


Конт. 1: +24 В, 1,6А контроллер

Конт. 2: +24 В, 1,6А клапан

Конт. 3: 0 В, контроллер, Конт. 1

Конт. 4: IO-Link

Конт. 5: 0 В, клапан, конт. 2



Конт. 1–22: выход

Конт.23: 0 В

Конт.24: 0 В

Конт.25: размыкающий