



Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 44.0: 30 миллионов циклов переключения
Сертификат BG	нет

Material

Материал контактов	1-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Контроль направления вращения	нет
Кулачковые кольца	1-6. Точка переключения: 180°
Кулачковые кольца, фиксируемые	нет
Мин. крутящий момент	1.0 Nm
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 44.0
Приводной вал, длина	20.00 mm
Размеры	185 x 140 x 187 mm
Расстояние между крепежными отверстиями В	165.0 mm
Сечение в месте соединения	1.5 mm ²
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Тип привода	справа

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5...80 °C

Range/Distance

Угол открытия, мин.

15°

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 44.0

