

Кулачковые выключатели
BNS 819-D05-K16-62-10-FE
Код заказа: BNS01L3

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M20

1-5-я точка переключения: шар

1-5-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

