

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Количество проводников	3
Разъем	M8x1-Штекер, прямой, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm ²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PA Латунь


Mechanical data

Длина вывода L	0.50 m
Крепление	M8x0,5

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка входит в комплект поставки

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

