

Basic features

Отклонение от базового типа	C027: При диаметре кабеля 2,2 до 3,5 мм используйте серый нажимной винт. При диаметре кабеля 3,5 - 5,0 мм используйте черный нажимной винт.
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE cULus

Electrical connection

Диаметр кабеля (2-я втулка)	3.5...5 mm
Диаметр кабеля D	2.2...3.5 mm
Количество подключаемых контактов	3
Разъем	M8x1-Штекер, прямой, 3-конт., A-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	Латунь


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,4 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1-3 можно использовать