



Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
 Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Активная зона 2 °
 Высота над планкой с упором 12.50 mm
 Зажимная система Пазовый сухарь
 Использование при наличии планки с упором DIN 69638
 Использование при наличии расстояния между точками переключения 12 mm
 16 mm
 Рабочая поверхность контактов, ширина 10.80 mm
 Радиус кулачкового барабана 125 mm
 Расстояние между ножками 6.00 mm
 Форма ножки для U-образный паз