



Basic features

Исполнение	Насадочная линза
Комплект поставки	Линза Гайка DIN 439-M12-A2 BM4
Применение	для оптоэлектронных датчиков цвета BFS 33M-GSS...

Material

Активная поверхность, материал	Стекло
Защита поверхности	анодирован.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.

Remarks

Этот узел обеспечивает точное фокусирование луча.

Mechanical data

Активная поверхность	выпуклая, 1 апертура
Крепление	Резьба M12x1
Размеры	Ø 28.2 x 38.9 mm

Range/Distance

Условное расстояние переключения sn	400 mm
--	--------