



1) Угл. кольцо

Basic features

Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Указание по монтажу Гайка DIN 1763-M12x1 Кольцо круглого сечения Ø12,0x1,5
Применение	для датчиков Ø8 мм для датчиков M08 начиная с длины крепления 32 мм
Принцип действия	Зажим-держатель

Material

Защита поверхности	никелир.
Материал защитного стекла	Стекло
Материал корпуса	Латунь, никелир.

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0,5 Нм
Размеры	Ø 17 x 32 мм

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жесткого упора.