



Basic features

Краткое описание	Силиконовый шланг
Применение	для защиты кабеля для защиты при сварке

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...200 °C
------------------------------	--------------

Material

Жесткость	60 ±5 Shore A
Материал	Силикон 60 белый, просвечивающий

Mechanical data

Диаметр 2	19.00 mm ±1.2 mm
Диаметр, допуск	±1.2 mm
Прочность на разрыв	7,0 Н/мм ²
Размеры	Ø 22.2 x 16000 mm
Расширение	550 %
Толщина стенки t	1.6 mm