



Basic features

Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Винт EN ISO 476-M3x6 Шайба
Применение	для датчиков Ø8 мм

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление	Винты
Момент затяжки	1,1 Нм
Момент затяжки зажимного винта	1.1 Nm
Размеры	28 x 12 x 30 мм

Range/Distance

Номинальная дальность срабатывания, сокращение, макс.	0.4 mm
---	--------

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется винтом EN ISO 4762 M3x6.

Зажимная колодка служит только для крепления датчиков приближения объекта типоразмера D8 фирмы Trumpf.

Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может уменьшиться на, макс. 0,4 мм из-за жесткого упора этой зажимной колодки. Это следует учитывать при использовании данной системы крепления.