

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus WEEE
---	---------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.5...5 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M8x1-Гнездо, угловой, 4-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	Латунь


Mechanical data

Крепление выводов	Паяные соединения
Момент затяжки	0,4 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.25 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1-4 можно использовать