



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.40 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	PVC Yellow, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	1/2"-Г ноздo, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Brass nickel-plated
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



- Конт. 1: красный/черный
- Конт. 2: красный/белый
- Конт. 3: красный
- Конт. 4: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

