

Кулачковые выключатели
BNS 819-D05-R12-62-10-FE
Код заказа: BNS01L8

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M20
1-5-я точка переключения:
ролик
1-5-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.01
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

