

### Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

### Display/Operation

Индикация функций	СД желтый
-------------------	-----------

### Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 3 м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	C, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4-конт.
Сечение проводника	0.50 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

### Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	24 VDC / 24 VAC

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

### Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Провода с разъемами  
BCC VC04-0000-10-053-VX8350-030  
Код заказа: BCC0E9F

# BALLUFF

## Mechanical data

Длина кабеля L 3.00 m

Момент затяжки кабельного

0,5 Нм

соединителя

Оболочка кабеля, цвет

серый


## Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

\* Типоразмер C по EN 175301-803

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector Drawings



Конт. 1: коричневый

Конт. 2: синий

Конт. PE: зеленый/желтый

## Wiring Diagrams (Schematic)

