


Соединительные провода
BCC VA04-M313-30-682-VX8350-020
Код заказа: BCC0A2W

BALLUFF



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 2 м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	3
Разъем 1	A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 3-конт.
Разъем 2	M8x1-Штекер, прямой, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PA 6.6/TPU
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Mechanical data

Длина кабеля L 2.00 m


Момент затяжки
Оболочка кабеля, цвет

0,5 Нм / 0,6 Нм
серый


Remarks

Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
* Типоразмер A по EN 175301-803
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



II
Конт. 1: не занят
Конт. 3: синий
Конт. 4: коричневый



I
Конт. 1: коричневый
Конт. 2: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

