



Basic features

Дополнительные свойства	разные варианты установки диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для видеодатчиков BVS SC-..

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 2/3"

Mechanical data

Вес	58 g
Крепление	Винты
Размеры	Ø 32 x 43.4 mm
Резьба фильтра, размер	M30.5x0.5
Угол изображения вертикальный	44.3 °
Угол изображения горизонтальный	57.4 °

Optical features

Фокусное расстояние	6 mm
---------------------	------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	100 mm
-----------------------------------------	--------

Help Views

