

Basic features

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отклонение от базового типа             | C036: большое силиконовое кольцо: AD=8 мм / ID=3 мм / H=5 мм малое силиконовое кольцо: AD=8 мм / ID=2 мм / H=5 мм шайба: AD=6,8 мм / ID=3,3 мм / T=0,6 мм |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | WEEE                                                                                                                                                      |

Electrical connection

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                    | 1.5...2.5 mm                                   |
| Количество подключаемых контактов Z |                                                |
| Разъем                              | M8x1-Гнездо, прямой, 3-конт., A-с кодированием |
| Система                             | сборный                                        |

Electrical data

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A           |
| Рабочее напряжение Ub   | 60 VDC / 60 VAC |

Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты               | IP67        |
| Температура окружающей среды | -25...85 °C |

Material

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Материал держателя контактов | PA     |
| Материал контактов           | Латунь |
| Материал корпуса             | PBT    |
| Материал накидной гайки      | Латунь |


Mechanical data

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Крепление выводов          | Паяные соединения |
| Момент затяжки             | 0,4 Нм            |
| Сечение в месте соединения | 0.14...0.34 mm²   |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1-3 можно использовать