



Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U_b	24 VDC / 30 VAC

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Bronze
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Wiring Diagrams (Schematic)

