



Basic features

Дополнительные свойства	разные варианты установки диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для видеодатчиков BVS SC-..

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 2/3"

Mechanical data

Вес	54 g
Крепление	Винты
Размеры	Ø 29.5 x 39.8 mm
Резьба фильтра, размер	M27x0.5
Угол изображения вертикальный	23.3 °
Угол изображения горизонтальный	30.7 °

Optical features

Фокусное расстояние	16 mm
---------------------	-------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	100 mm
---	--------

Help Views

