



Basic features

Дополнительные свойства	разные варианты установки диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для видеодатчиков BVS SC-..

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 2/3"

Mechanical data

Вес	63 g
Крепление	Винты
Размеры	$\varnothing 32 \times 44.9$ mm
Резьба фильтра, размер	M30.5x0.5
Угол изображения вертикальный	14.7 °
Угол изображения горизонтальный	19.5 °

Optical features

Фокусное расстояние	25 mm
---------------------	-------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	100 mm
---	--------

Help Views

