



## Basic features

Исполнение	Соединительный кабель
Комплект поставки	Кабель
Применение	для видеодатчиков BVS HS-P
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus CE WEEE UKCA

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.50 mm
Кабель	TPE черный, 3.6 m
Разъем 1	RJ50-Штекер, прямой, 10-конт.
Разъем 2	USB-A-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Система	подготовл./подготовл.

## Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

## Electrical data

Рабочее напряжение $U_b$	4.5...5.5 VDC
--------------------------	---------------

## Environmental conditions

Степень защиты	IP40
----------------	------

## Material

Материал контактов	Gold plated/Gold plated
Материал оболочки кабеля	TPE

## Mechanical data

Длина кабеля L	3.60 m
Оболочка кабеля, цвет	черный