




Basic features

Комплект поставки	С адаптером для США
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CCC cULus WEEE

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	Автоматический перезапуск
-------------------------------	---------------------------

Electrical data

Входное напряжение	90...264 V AC
Выходная мощность, макс.	18 W
Выходное напряжение	12 В=
Выходной ток, макс.	1.5 A
Класс защиты	I
Напряжение развязки, вход/выход	3000 V AC
Номинальный входной ток	0,6 A при 100 В~ 0,3 A при 240 В~
Номинальный выходной ток	1.5 A
Остаточная волнистость, макс.	120 мВ
Потери на холостом ходу	0,3 Вт
Рабочая частота	47...63 Гц
Рабочее напряжение Ub	100...240 VDC/100...240 VAC

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Охлаждение	свободная конвекция
Температура окружающей среды	-10...40 °C
Температура хранения	-40...70 °C

Импульсные источники питания
BAE PS-VS-1W-12-010-706-CX-22
Код заказа: BAM02JP



Mechanical data

Вес

0.15 kg

Remarks

Изготовитель Datalogic S.r.l.