




Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	2.5...5.2 mm
Количество подключаемых контактов	3
Разъем	M8x1-Штекер, прямой, 3-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C


Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	РА
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление выводов	Технология заделки кабеля в контакты
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.25...0.5 mm ²

Connector Drawings



Конт. 1-3 можно использовать