




Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.10 mm
Кабель	PVC Yellow, 20.00 m
Количество контактов	9
Количество проводников	9
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	1 1/8"-Гнездо, прямой, 9-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Copper alloy, gold plated
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	20.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: красный/черный
- Конт. 4: зеленый/черный
- Конт. 5: белый
- Конт. 6: красный
- Конт. 7: зеленый/желтый
- Конт. 8: белый/черный
- Конт. 9: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____