



1 COM1
 2 W-LAN
 3 USB 2.0 (2x)
 4 USB 3.0 (2x)
 5 LAN2 10/100/1000Mbit

6 LAN1 10/100/1000Mbit
 7 HDMI
 8 DC-IN 8-36VDC
 9 Displayport

10 Speaker
 11 Power
 12 RS485/COM3 switchable
 13 RS485/COM4 switchable
 14 DIO

15 COM2
 16 S/PDIF
 17 EAR-OUT
 18 MIC-IN



Basic features

Комплект поставки	Блок питания 12 В/32 Вт Антенна WLAN Опора VESA USB-носитель с драйвером внешнего устройства
Краткое описание	Сенсорная анель ПК
Применение	Принадлежности для SmartCamera
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикация	12.1"
-----------	-------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	10...40 °C
Температура хранения	0...50 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые операционные системы	Windows 10 (32/64 бит)
-------------------------------------	------------------------

Functional safety

MTTF (40°C)	5 а
-------------	-----

Material

Материал корпуса	Стекло Алюминий, черный
------------------	----------------------------

Mechanical data

Вес	2150 g
Крепление	VESA 100 мм
Размеры	301 x 58.5 x 246 mm
Степень защиты передней части корпуса	IP65