



Basic features

Принцип действия	Кулачок (индуктивный)
------------------	-----------------------

Material

Активная поверхность, материал	Сталь
Защита поверхности	вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором	12.50 mm
Зажимная система	Пазовый сухарь
Использование при наличии планки с упором	DIN 69638
Использование при наличии расстояния между точками переключения	12 mm
Рабочая поверхность контактов, длина (L)	16 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина	150 mm
Расстояние между ножками	10.80 mm
Форма ножки для	6.00 mm
	U-образный паз