



1) от кабельного барабана



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
---	--------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.20 mm ±0.13 mm
Кабели, указание	Ethernet, CAT 5E
Кабель	TPE экранир. бирюзовый, 100 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	1 млн.
Количество проводников	8
Сечение проводника	26 AWG

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	600 VDC / 600 VAC
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Структура проводников	4x2 витые пары

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-40...75 °C
--------------------------------------	-------------

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля	TPE
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	бирюзовый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей