



Basic features

Применение	Соединительная коробка для магнитострикционных датчиков BTL7-T500-...-DEX-...-ZA1K
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE Класс искро-/взрывозащ. «е» WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	11.6...12.2 mm
Длина кабеля L	2 m
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	8
Разъем, исполнение	осевой
Сечение проводника	0.25 mm ² + 0.34 mm ²
Тип разъема	Кабель, 2 m, PUR

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	10...30 VDC
-----------------------------------	-------------

Механические комплектующие
BAM PC-TL-020-KA02-4
Код заказа: BAM02U3

BALLUFF

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	≤ 90 %, без конденсации
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C
Температура окружающей среды	-40...60 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Interface

Интерфейс	Profibus
-----------	----------

Material

Материал оболочки	PUR
-------------------	-----

Wiring Diagrams (Schematic)

colour	
BN	10...30 V DC
BU	GND
GN	RxD/TxD-N (A) IN
RD	RxD/TxD-P (B) IN
WH	RxD/TxD-N (A) OUT
BK	RxD/TxD-P (B) OUT
PK	+5 V OUT
GY	DGND OUT