

Индуктивные датчики
BES R05KB-USU40B-EV02
Код заказа: BES02CY

BALLUFF

Material

Активная поверхность, материал	PA 12
Материал корпуса	PA 12
Материал оболочки	PVC

Mechanical data

Момент затяжки	0,25 Нм
Размеры	40 x 12 x 26 мм
Типоразмер	40x12x26
Установка	возможность установки заподлицо

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa	3.2 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, ±10 % допуск	
Реальный промежуток срабатывания Sr	4 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	4 mm

Remarks

2) Расстояние A: с воздухом или неметаллическими материалами = мин. 5 мм
с металлом = мин. 4 мм.

Мигающий СД сигнализирует перегрузку. Если перегрузка устранена, прервите подачу питания Ub примерно на 2 секунды.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Wiring Diagrams (Schematic)

