



### Basic features

Исполнение	Насадочная линза
Комплект поставки	Линза
Применение	для оптоэлектронных датчиков цвета BFS 33M-GSS... для BFO00H8 для BFB...

### Environmental conditions

Температура окружающей среды	-10...120 °C
------------------------------	--------------

### Material

Активная поверхность, материал	Стекло
Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий, с покрытием
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

### Mechanical data

Крепление	Резьба M18x1
Размеры	Ø 18 x 44.9 mm

### Range/Distance

Дальность действия	7 mm
Условное расстояние переключения	7 mm
sn	