

Индуктивные датчики
BES 516-218-E5-E-S27
Код заказа: BES02AL

BALLUFF

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa	12.1 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, ± 10 % допуск	

Реальный промежуток срабатывания Sr	15 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	10.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	15 mm

Remarks

Со штекерным разъемом, напр. BKS-S 28-... общая длина = длина выключателя +20 мм.
 $T_a \geq 25^\circ\text{C} - \leq 70^\circ\text{C}$: $I_e = 250 - 1,6 \times (T_a - 25)$
Остаточный ток I_r , макс. при расчетном рабочем напряжении $U_e \sim 110\text{ В}$
Если перегрузка устранена, прервите подачу питания U_b примерно на 2 секунды.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

