



### Basic features

<b>Дополнительные свойства</b>	стойкость к сварочным брызгам
<b>Комплект поставки</b>	Зажим-держатель (1x) Гайка DIN 1763-M12x1 (2 шт.)
<b>Применение</b>	для датчиков M08 для датчиков Ø8 мм начиная с длины крепления 48 мм
<b>Принцип действия</b>	Зажим-держатель

### Material

<b>Защита поверхности</b>	с тефлоновым покрытием
<b>Материал</b>	Высококачественная сталь (1.4104)

### Mechanical data

<b>Крепление</b>	Винты, клеммы
<b>Момент затяжки</b>	17 Нм
<b>Момент затяжки гайки с накаткой</b>	2 Nm
<b>Размеры</b>	Ø 19.5 x 48 mm

### Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется гайкой с прямой накаткой.  
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жесткого упора.  
 Держатель подходит для использования в местах, где ведется сварка.  
 Не подходит для датчиков с пластмассовым корпусом.