

Кулачковые выключатели
BNS 813-B12-R16-72-10-02
Код заказа: BNS0532

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	12x Ролик механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 61 3-12. Точка переключения: BSE 30.0 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-12. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-12. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-12. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 15 N
3-12. Точка переключения: 20 N
горизонтально

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1 Резьбовой выход M25

1-12-я точка переключения: ролик
1-12-я точка переключения: ролик


Range/Distance

Воспроизводимость

1-12. Точка переключения: ± 0.01 mm


Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



21 22

BSE 30.0



13 14
21 22